



PULVÉRISATEUR À PRESSION : POUR BRUMISATION DES PRODUITS DE LA GAMME OKSYBIO-ECOSTERIX

Pour la désinfection de vos vêtements néoprène et parcs de location

AVANTAGES PRATIQUES ET ECONOMIQUES :

- *Gain de temps (30s environ par combinaison)*
- *Economies d'eau et de produit*
- *Efficace (Normes AFNOR)*
- *Pas de rinçage*
- *Facile et pratique à appliquer*
- *Respectueux du matériel*
-

MODE D UTILISATION :

*Comprimer l'air du réservoir du brumisateur
Brumiser finement le matériel à traiter avec le produit EcoSterix
en appuyant sur la gâchette: attendre un temps d'application et
d'évaporation de 15 à 20min. Ne nécessite alors pas de rinçage.*

Volume maximum de remplissage : 1.5 litres



***Le port des lunettes fournies est obligatoire lors de la brumisation sur le matériel
Ne pas pulvériser vers le visage ou dans les yeux***